


Valvola a manicotto VBOH-32-G14

Codice prodotto: 1302994

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Elettrovalvola a impulsi a 3/2 vie
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Tipo di azionamento	Manuale
Tipo di montaggio	Installazione in linea Avvitamento
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	1675 l/min
Dimensione nominale	8.4 mm
Pressione d'esercizio	-0.095 MPa...1.2 MPa
Pressione di lavoro	-0.95 bar...12 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Materiale corpo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dimensioni griglia	31 mm
Istruzioni per l'uso	Avvitare solo raccordi con filettatura cilindrica. L'installazione di filettature coniche può danneggiare l'alloggiamento e causare l'inceppamento o il malfunzionamento del manicotto
Principio di tenuta	Morbido
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Valvola filettata
Tipo di pilotaggio	Diretto
Direzione del flusso	Reversibile
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...80 °C
Forza di attuazione	45 N
Peso prodotto	35 g
Materiale del perno a vite	Lega di alluminio per lavorazione plastica, anodizzata
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR