

Pinza a soffietto DHEB-27-E-D-E-L

Codice prodotto: 1320771

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	27
Corsa del soffietto	12 mm
Diametro minimo da serrare	28 mm
Max. diametro da serrare	37 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A semplice effetto Chiuso
Funzione pinza	Adattivo
Design	Membrana contrattile Forza sequenza di movimenti ad impulsi
Guida	Guida di base
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Pressione di lavoro	4 bar...8 bar
Pressione di ripristino	1 bar
Frequenza d'esercizio max. della pinza	4 Hz
Tempo di apertura minimo a 6 bar	30 ms
Tempo di chiusura min. a 6 bar	60 ms
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Intervallo medio di sostituzione del soffietto	0.5 MioCyc
Valore guida per carico effettivo	0.45 kg
Peso prodotto	79 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto maschio Tramite controdado Una delle due:
Attacco pneumatico	M5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale membrana	EPDM

Caratteristica	Valore
Materiale corpo	Alluminio Anodizzato