

Pinza a soffietto DHEB-14-E-D-S-P

Codice prodotto: 1320779

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	14
Corsa del soffietto	7 mm
Diametro minimo da serrare	15 mm
Max. diametro da serrare	19.5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A semplice effetto Chiuso
Funzione pinza	Adattivo
Design	Membrana contrattile Forza sequenza di movimenti ad impulsi
Guida	Guida di base
Rilevamento posizione	Senza
Pressione di lavoro	5 bar...8 bar
Pressione di ripristino	1 bar
Frequenza d'esercizio max. della pinza	4 Hz
Tempo di apertura minimo a 6 bar	20 ms
Tempo di chiusura min. a 6 bar	40 ms
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Intervallo medio di sostituzione del soffietto	1 MioCyc
Valore guida per carico effettivo	0.15 kg
Peso prodotto	17 g
Tipo di montaggio	Una delle due: Tramite filetto maschio Tramite controdado
Attacco pneumatico	M3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale membrana	VMQ (silicone)

Caratteristica	Valore
Materiale corpo	Alluminio Anodizzato