

# Pinza a soffietto DHEB-41-E-U-E-P

Codice prodotto: 1320839

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                 | Valore                                                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                     | 41                                                                                                         |
| Corsa del soffietto                            | 15.5 mm                                                                                                    |
| Diametro minimo da serrare                     | 42 mm                                                                                                      |
| Max. diametro da serrare                       | 54 mm                                                                                                      |
| Posizione di montaggio                         | Opzionale                                                                                                  |
| Funzionamento                                  | A semplice effetto<br>Chiuso                                                                               |
| Funzione pinza                                 | Adattivo                                                                                                   |
| Design                                         | Membrana contrattile<br>Forza sequenza di movimenti ad impulsi                                             |
| Guida                                          | Guida di base                                                                                              |
| Rilevamento posizione                          | Tramite sensore di finecorsa                                                                               |
| Pressione di lavoro                            | 4 bar...8 bar                                                                                              |
| Pressione di ripristino                        | 1 bar                                                                                                      |
| Frequenza d'esercizio max. della pinza         | 4 Hz                                                                                                       |
| Tempo di apertura minimo a 6 bar               | 30 ms                                                                                                      |
| Tempo di chiusura min. a 6 bar                 | 70 ms                                                                                                      |
| Fluido di lavoro                               | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo    | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC       | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                  |
| Conformità PWIS                                | VDMA24364 zona III                                                                                         |
| Temperatura ambiente                           | 5 °C...60 °C                                                                                               |
| Intervallo medio di sostituzione del soffietto | 0.5 MioCyc                                                                                                 |
| Valore guida per carico effettivo              | 1.2 kg                                                                                                     |
| Peso prodotto                                  | 300 g                                                                                                      |
| Tipo di montaggio                              | Tramite filetto maschio<br>Tramite controdado<br>Una delle due:                                            |
| Attacco pneumatico                             | M5                                                                                                         |
| Nota sui materiali                             | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale membrana                             | EPDM                                                                                                       |

| Caratteristica  | Valore                  |
|-----------------|-------------------------|
| Materiale corpo | Alluminio<br>Anodizzato |