

Regolatore di portata di precisione GRPO-160-PK-4

Codice prodotto: 13230

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione strozzatore
Collegamento pneumatico, porta 1	PK-4
Collegamento pneumatico, porta 2	PK-4
Tipo di azionamento	Manuale
Componente di regolazione	Manopola con scala graduata
Tipo di montaggio	Fissaggio pannello frontale
Portata nominale standard in direzione del flusso	75.8 l/min 38 l/min
Pressione di lavoro	0 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio da 2 a 1	0 bar...0.5 bar
Portata standard in direzione del regolatore di flusso 6 -> 0	129 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura del fluido	-10 °C...50 °C
Peso prodotto	48 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR PVC
Materiale staffa di fissaggio	Lega di alluminio battuto
Materiale collegamenti PK	Lega di alluminio battuto Ottone
Materiale viti	Acciaio