

# Cartuccia QSPLLKG14-6

Codice prodotto: 132942

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensione                                                       | Mini                                          |
| Dimensione nominale                                              | 3.4 mm                                        |
| Tipo di guarnizione sul perno a vite                             | O-ring                                        |
| Posizione di montaggio                                           | Opzionale                                     |
| Progettazione                                                    | Forma a L, lunga                              |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 10                                            |
| Design                                                           | Principio push-pull                           |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi   |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...10 bar                            |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile           |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione         |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente                                             | -5 °C...60 °C                                 |
| Peso prodotto                                                    | 4 g                                           |
| Tipo di montaggio                                                | Puntina di fissaggio                          |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Cartuccia 14 mm                               |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Per diametro esterno della tubazione di 6 mm  |
| Colore dell'anello di rilascio                                   | Blu                                           |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)     |
| Materiale corpo                                                  | Rinforzato con PA                             |
| Materiale anello di smontaggio                                   | POM                                           |
| Materiale della guarnizione del tubo                             | NBR                                           |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio                            | Acciaio inossidabile ad alta lega             |