

# Raccordo a innesto a L NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10

Codice prodotto: 133065

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                    | Valore                                                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                        | Standard                                                                    |
| Dimensione nominale                               | 4.8 mm                                                                      |
| Progettazione                                     | Forma a T, connettore a innesto supplementare, in direzione della lunghezza |
| Dimensioni del pacchetto                          | 10                                                                          |
| Design                                            | Principio push-pull                                                         |
| Pressione operativa in funzione della temperatura | -0.95 bar...10 bar                                                          |
| Fluido di lavoro                                  | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-:]                              |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo       | Funzionamento lubrificato possibile                                         |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC          | 4 - Estrema sollecitazione da corrosione                                    |
| Conformità PWIS                                   | VDMA24364 zona III                                                          |
| Adatto per l'uso con gli alimenti                 | Vedere le informazioni avanzate sul materiale                               |
| Temperatura ambiente                              | -20 °C...60 °C                                                              |
| Peso prodotto                                     | 11 g                                                                        |
| Tipo di montaggio                                 | Esagono esterno, dimensione 14 mm                                           |
| Collegamento pneumatico, porta 1                  | Filetto maschio R1/8                                                        |
| Collegamento pneumatico, porta 2                  | Per diametro esterno della tubazione di 8 mm                                |
| Nota sui materiali                                | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                   |
| Materiale corpo                                   | PP                                                                          |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio             | Acciaio inossidabile ad alta lega                                           |