

Raccordo a innesto a T NPQP-T-R12-Q12-FD

Codice prodotto: 133080

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Dimensione nominale	6.9 mm
Progettazione	Forma a T
Dimensioni del pacchetto	1
Design	Principio push-pull
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso prodotto	28 g
Tipo di montaggio	Esagono esterno, dimensione 22 mm
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio R1/2
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PP
Materiale tubo elemento di bloccaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega