

# Regolatore di portata con silenziatore VFFK-C-K-M5-P

Codice prodotto: 133140

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di controllo della pressione acustica
Selezione di funzioni aggiuntive	Con silenziatore
Collegamento pneumatico, porta 1	M5
Componente di regolazione	Vite zigrinata
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata standard 6->0 bar	0 l/min...80 l/min
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Tipo di guarnizione sul perno a vite	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	0 °C...60 °C
Coppia nominale	1.4 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Peso prodotto	4.3 g
Materiale inserto ammortizzatore	PE
Materiale del perno a vite	Ottone nichelato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale vite di regolazione	Ottone nichelato