

Regolatore di portata con silenziatore VFFK-C-K-R18-P

Codice prodotto: 133142

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di controllo della pressione acustica
Selezione di funzioni aggiuntive	Con silenziatore
Collegamento pneumatico, porta 1	R1/8
Componente di regolazione	Vite zigrinata
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata standard 6->0 bar	0 l/min...270 l/min
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Tipo di guarnizione sul perno a vite	Rivestimento
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	0 °C...60 °C
Peso prodotto	13.5 g
Materiale inserto ammortizzatore	PE
Materiale del perno a vite	Ottone nichelato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale vite di regolazione	Ottone nichelato