

Reostato di frenatura CACR-LE2-100-W500

Codice prodotto: 1336615

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	500
Posizione di montaggio	Convenzione libera Verticale
Energia impulsiva per reostato di frenatura a 380 V	2000 Ws
Energia impulsiva per reostato di frenatura a 780 V	1800 Ws
Prestazioni al 35% del ciclo di lavoro e 20°C	500 W
Resistenza del freno	200 W
Potenza nominale reostato di frenatura a 380 V	150 W
Potenza nominale reostato di frenatura a 780 V	120 W
Valore resistenza	100 Ohm
Approvazione	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso prodotto	550 g
Tipo di montaggio	Con foro passante Con accessori Una delle due:
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)