

# Forcella CRSG-M16X1,5

Codice prodotto: 13571

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M16x1,5
Posizione di montaggio	Opzionale
Basato su standard	DIN 71752 ISO 8140
Attacco filettato	Filetto femmina M16x1,5
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carico max ammissibile	4 kN
Peso prodotto	380.2 g
Materiale forcella	Acciaio fortemente legato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del perno	Acciaio fortemente legato
Materiale dado	Acciaio fortemente legato
Materiale serratura	Acciaio fortemente legato