

Connettore multiplo KM-22-B

Codice prodotto: 13694

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	4 mm
Dimensioni del pacchetto	1
Pressione d'esercizio	-0.095 MPa...0.8 MPa -13.775 psi...116 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Numero massimo di collegamenti	22
Attacco pneumatico	Per tubo diametro esterno 3 mm Per tubo diametro esterno 4 mm Per tubo diametro esterno 6 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)