

Valvola a tasto K/O-3-PK-3

Codice prodotto: 13793

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2 vie, monostabile, aperto/chiuso
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	80 l/min
porta di lavoro pneumatica	PK-3
Pressione di lavoro	0 bar...8 bar
Design	Sede del pistone
Dimensione nominale	2.5 mm
Tipo di pilotaggio	Diretto
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Forza di attuazione, normalmente chiuso	24 N
Forza di attuazione, normalmente aperto	17 N
Peso prodotto	20 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	PK-3
Collegamento pneumatico, porta 2	PK-3
Collegamento pneumatico, porta 3	PK-3
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Plastica