

Unità di aspirazione VAS-75-1/4-SI-B

Codice prodotto: 1382165

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per ventosa	3.5 mm
Dimensione nominale	4 mm
Diametro ventosa	75 mm
Volume ventosa	18.3 cm ³
Posizione del collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Opzionale
Forma ventosa	Rotondo, piatto
Pressione d'esercizio	-0.095 MPa...0 MPa -13.775 psi...0 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-0.07 MPa -10.15 psi
Pressione di lavoro nominale	-0.7 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-40 °C...200 °C
Forza di tenuta alla pressione nominale	245 N
Peso prodotto	62 g
Tipo di montaggio	Tramite attacco per il vuoto
Attacco vuoto	G1/4
Colore	Trasparente
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale del perno a vite	Lega di alluminio battuto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	VMQ (silicone)