

Sottobase singola NAS-1/2-NPT-3A

Codice prodotto: 13995

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza	35.5 mm
Pressione di lavoro	16 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	NPT1/2-14
Collegamento pneumatico, porta 2	NPT1/2-14
Collegamento pneumatico, porta 4	NPT1/2-14