


Kit di piastre terminali NEV-1DA/DB-NPT

Codice prodotto: 13996

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	110 mm
Pressione di lavoro	0 bar...16 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante
Metodo di montaggio per valvola	Avvitamento
Collegamento pneumatico, porta 1	NPT3/8-18
Collegamento pneumatico, porta 3	NPT3/8-18
Collegamento pneumatico, attacco 5	NPT3/8-18