

Sottobase accoppiabile NAV-1/2-NPT-3C

Codice prodotto: 13999

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	190 mm
Pressione di lavoro	16 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante
Attacco dell'aria pilotaggio 12	NPT1/8-27
Attacco servo pilotaggio 14	NPT1/8-27
Collegamento pneumatico, porta 2	NPT1/2-14
Collegamento pneumatico, porta 4	NPT1/2-14