

Connettore femmina MSSD-E

Codice prodotto: 14098

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M3
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	8 g
Collegamento elettrico 1	Connettore femmina angolare, progettazione quadrata, a 3 poli, tipo C
Collegamento elettrico 2	Morsetto a vite
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...300 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	0 V...250 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	6 A
Raccordo pressacavo	Pg7
Diametro cavo	6 mm...8 mm
Sezione del conduttore	0.75 mm ²
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di inquinamento	3
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Colore corpo	Nero
Materiale guarnizioni	NBR