

# Giunto EAMC-20-30-6-10

Codice prodotto: 1451964

**FESTO**



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	6 mm
Diametro di montaggio 2	10 mm
Dimensione	20
Lunghezza nominale	30 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	9000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	1.06 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasmissibile	2.3 Nm
Peso prodotto	20 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)