

Kit soffietto EADB-V2-63-S301-400

Codice prodotto: 1488364

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	93 mm
Dimensione	63
Intervallo corsa	301 mm...400 mm
Stelo prolungato	104 mm
Progettazione	Circolare
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Kit soffietti Con scarico convogliato
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Resistenza ai fluidi	Polvere Chip Oli Grassi Benzina
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Massa in movimento	246 g
Peso prodotto	370 g
Tipo di montaggio	A pressione Tramite perno filettato
Attacco pneumatico	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale componenti adattatore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale della membrana	NBR
Materiale perno filettato	Acciaio inossidabile ad alta lega