

Contaimpulsì addizionale PZA-A-B

Codice prodotto: 14992

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Design	Contatore sequenze meccaniche con attuatore pneumatico
Tipo di reset	Pulsante o segnale pneumatico
Display	6 cifre
Pressione di disattivazione dell'attuatore	0,2 ± 0,1 bar
Ripristino della pressione di caduta	0,15 ± 0,1 bar
Risposta della pressione di azionamento	0,6 ± 0,2 bar
Ripristino della pressione di risposta	0,6 ± 0,2 bar
Pressione di lavoro	2 bar...8 bar
Pressione minima di ripristino	2 bar
Lunghezza minima dell'impulso	10 ms
Lunghezza minima dell'impulso di reset	180 ms
Periodo di pausa min. dell'attuatore	15 ms
Pausa minima del periodo di reset	50 ms
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	155 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico	M5
Materiale corpo	ABS