


Cilindro filettato EGZ-6-15

Codice prodotto: 15035

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	15 mm
Diametro pistone	6 mm
Ammortizzazione	Senza ammortizzazione
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	Spingente A semplice effetto
Design	Pistone Stelo Tubo del cilindro
Rilevamento posizione	Senza
Varianti	Stelo su un'estremità
Pressione di lavoro	2 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Olio di esteri < 0,1mg/m³, secondo ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Coppia di serraggio fissaggio attuatore	8 Nm
Forza teorica a 6 bar	14 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	13.9 N
Tipo di montaggio	Tramite filetto maschio Tramite controdado Una delle due:
Attacco pneumatico	M3
Materiale coperchio	POM
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale corpo	Ottone Ottone nichelato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato