


Modulo di bloccaggio EV-20-4

Codice prodotto: 150683

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	4 mm
Superficie di serraggio	Ø 20
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A semplice effetto
Pressione d'esercizio	0.6 MPa 87 psi
Pressione di lavoro	6 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...40 °C
Peso prodotto	19 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico	M3
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale membrana	TPE-U(PU)