

Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/8-NPT-B

Codice prodotto: 151539

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Collegamento pneumatico, porta 1	1/8 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	1/8 NPT
Componente di regolazione	Vite a testa con intaglio
Tipo di montaggio	Avvitamento
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0.3 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe camera bianca	Classe 4 secondo ISO 14644-1
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)