Regolatore di portata unidirezionale
GRLA-10-UNF-B

Codice prodotto: 151572



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Collegamento pneumatico, porta 1	10-32 UNF-2B
Collegamento pneumatico, porta 2	10-32 UNF-2A
Componente di regolazione	Vite a testa con intaglio
Tipo di montaggio	Avvitamento
Pressione di lavoro	0.2 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe camera bianca	Classe 4 secondo ISO 14644-1
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Dimensione nominale	2 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)