

Guarnizione luminosa MEB-LD-12-24DC

Codice prodotto: 151717

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicazione della posizione di commutazione	LED
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M2,5
Peso prodotto	0.6 g
Collegamento elettrico	Tipo C Conforme DIN EN 175301-803 Progettazione quadrata MSEB
Intervallo di tensione d'esercizio DC	12 V...24 V
Collegamento conduttore di protezione	Disponibile
Potenza nominale della guarnizione luminosa	0.05 W
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	TPE-U(PU)
Colore	Trasparente