

Guarnizione luminosa MEB-LD-230AC

Codice prodotto: 151718

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicazione della posizione di commutazione	LED
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M2,5
Peso prodotto	0.6 g
Collegamento elettrico	Tipo C Conforme DIN EN 175301-803 Progettazione quadrata MSEB
Tensione d'esercizio nominale AC	230 V
Immunità alle sovratensioni	2.5 kV
Collegamento conduttore di protezione	Disponibile
Potenza nominale della guarnizione luminosa	0.33 W
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10 %
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di inquinamento	3
Materiale corpo	TPE-U(PU)
Colore	Trasparente