

connettore maschio KSS6-1/8-A

Codice prodotto: 151781
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per raccordi autobloccanti.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Diametro nominale | 5 mm |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 12 bar |
| Portata nominale normale | 963 l/min |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Omologazione | BIA TÜV |
| Coppia di serraggio nominale | 5 Nm |
| Tolleranza coppia di serraggio nominale | ± 15 % |
| Peso | 19 g |
| Attacco pneumatico 1 | Filetto maschio G1/8 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |