

## Raccordo a L LJK-1/4-I/I

Codice prodotto: 151785

FESTO



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione di lavoro	-0.95 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [.....]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	50 g
Fissaggio ventosa	G1/4
Attacco vuoto	G1/4