

Attuatore lineare DGO-1/2"- -P-A-B

Codice prodotto: 15227

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0.04 in...157 in
Diametro pistone	1/2"
Ammortizzazione	Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Guida	Guida a strisciamento
Pressione di lavoro	2 bar...7 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno	68 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	68 N
Attacco pneumatico	10-32 UNF-2B