


# Attuatore lineare DGO-1 1 1/4"- -PPV-A-B

Codice prodotto: 15231

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corsa                                       | 0.04 in...157 in                                                                                           |
| Diametro pistone                            | 1 1/4"                                                                                                     |
| Ammortizzazione                             | Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità                                            |
| Guida                                       | Guida a strisciamento                                                                                      |
| Progettazione giunto                        | Bloccaggio a forza (magnetico)                                                                             |
| Pressione di lavoro                         | 1.4 bar...7 bar                                                                                            |
| Funzionamento                               | A doppio effetto                                                                                           |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B2-L                                                                                             |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C...60 °C                                                                                             |
| Lunghezza ammortizzatore                    | 20 mm                                                                                                      |
| Attacco pneumatico                          | 1/8 NPT                                                                                                    |