


Attuatore lineare DGO-1 5/8"- -PPV-A-B

Codice prodotto: 15232

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	0.04 in...157 in
Diametro pistone	1 5/8"
Ammortizzazione	Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità
Guida	Guida a strisciamento
Progettazione giunto	Bloccaggio a forza (magnetico)
Pressione di lavoro	1.3 bar...7 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Lunghezza ammortizzatore	23 mm
Attacco pneumatico	1/4 NPT