

Cursore FKG-16-B

Codice prodotto: 15233

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	16
Deviazione radiale +/-	1 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...120 °C
Carico massimo ammissibile a lungo termine in direzione della forza +/-	240 N
Peso prodotto	257 g
Materiale attuatore	Lega di alluminio forgiato anodizzato Acciaio galvanizzato
Materiale forcella	Acciaio Galvanizzato
Materiale pezzo scorrevole	Ottone