

Sottobase angolare accoppiabile NAVW-1/4-NPT-1

Codice prodotto: 152792

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	110 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio	0 MPa...1.6 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...16 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Olio di esteri < 0,1mg/m ³ , secondo ISO 8573-1:2010 [-::2]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...80 °C
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante
Tipo di montaggio	Con foro passante
Attacco del servopilotaggio 12/14	1/8 NPT
Porta ausiliaria aria pilotaggio 12	1/8 NPT
Attacco ausiliario per il servo pilotaggio 14	1/8 NPT
Attacco dell'aria pilotaggio 12	1/8 NPT
Attacco servo pilotaggio 14	1/8 NPT
Collegamento pneumatico, porta 1	1/4 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	1/4 NPT
Collegamento pneumatico, porta 4	1/4 NPT
Materiale sottobase	Alluminio pressofuso