

Scarico della condensa WA-2

Codice prodotto: 152810

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	Meccanico
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Azionatore manuale	Senza arresto
Scarico della condensa	Completamente automatico
Design	Esterno, meccanico, completamente automatico
Variabile misurata	Livello
Funzione valvola	Elettrovalvola singola, aperta, a 2/2 vie
Pressione di lavoro	1.5 bar...14 bar
Fluido di lavoro	Acqua
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Temperatura del fluido	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso prodotto	92 g
Tipo di montaggio	Installazione in linea
Collegamento scarico della condensa	PK-4
Attacco pneumatico	M9
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto