

# Valvola unidirezionale HA-1/4-QS-8

Codice prodotto: 153454

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione valvola                                         | Funzione di non ritorno                                                                                    |
| Collegamento pneumatico, porta 1                         | R1/4                                                                                                       |
| Collegamento pneumatico, porta 2                         | QS-8                                                                                                       |
| Tipo di montaggio                                        | Avvitamento                                                                                                |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 670 l/min                                                                                                  |
| Pressione di lavoro                                      | -1 bar...10 bar                                                                                            |
| Temperatura ambiente                                     | 0 °C...60 °C                                                                                               |
| Materiale corpo                                          | Ottone, nichelato                                                                                          |
| Fluido di lavoro                                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]                                                              |
| Pressione differenziale min., apertura                   | 0.1 bar                                                                                                    |
| Pressione differenziale min., chiusura                   | 0.2 bar                                                                                                    |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo              | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Peso prodotto                                            | 24 g                                                                                                       |
| Nota sui materiali                                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |