

# Valvola a sfera QH-QS-4

Codice prodotto: 153483

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Funzione valvola   | Elettrovalvola a impulsi a 2/2 vie   |
| Collegamento pneumatico, porta 1                         | QS-4   |
| Collegamento pneumatico, porta 2                         | QS-4   |
| Tipo di azionamento                                      | Manuale  |
| Tipo di montaggio  | Installazione in linea   |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 148 l/min  |
| Dimensione nominale                                      | 2.5 mm   |
| Pressione d'esercizio                                    | -0.1 MPa...1 MPa   |
| Pressione di lavoro                                      | -1 bar...10 bar  |
| Temperatura ambiente                                     | 0 °C...60 °C   |
| Materiale corpo  | PBTP   |
| Fluido di lavoro   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]  |
| Principio di tenuta                                      | Morbido  |
| Design   | Valvola a sfera  |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo              | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Peso prodotto  | 12 g   |
| Nota sui materiali                                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)  |