

# Valvola a sfera QHS-QS-6

Codice prodotto: 153485

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Elettrovalvola a impulsi a 2/2 vie
Collegamento pneumatico, porta 1	QS-6
Collegamento pneumatico, porta 2	QS-6
Tipo di azionamento	Manuale
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	528 l/min
Dimensione nominale	4 mm
Pressione d'esercizio	-0.1 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	-1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Materiale corpo	PBTP
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Principio di tenuta	Morbido
Design	Valvola a sfera
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	16.5 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)