

# Raccordo a innesto, orientabile QSR-1/2-1/2-U

Codice prodotto: 153962

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensione                                                       | Standard                                      |
| Dimensione nominale                                              | 8 mm                                          |
| Tipo di guarnizione sul perno a vite                             | Rivestimento                                  |
| Posizione di montaggio                                           | Opzionale                                     |
| Progettazione                                                    | Esecuzione diritta                            |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 1                                             |
| Design                                                           | Principio push-pull                           |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi   |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...10 bar                            |
| Classificazione marittima                                        | Certificato See                               |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile           |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione         |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente                                             | -10 °C...60 °C<br>14 °F...140 °F              |
| Coppia di serraggio max.                                         | 30 Nm                                         |
| Peso prodotto                                                    | 93.3 g                                        |
| Tipo di montaggio                                                | Esagono esterno 1                             |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Filetto maschio 1/2 NPT                       |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Per diametro esterno della tubazione di 1/2"  |
| Colore dell'anello di rilascio                                   | grigio                                        |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)     |
| Materiale corpo                                                  | PBT                                           |
| Materiale anello di smontaggio                                   | POM                                           |
| Materiale della guarnizione del tubo                             | NBR                                           |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio                            | Acciaio inossidabile ad alta lega             |