

Fissaggio su profilo EAHF-V2-80/100-P

Codice prodotto: 1547780

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Classe camera bianca	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1
Forza assiale max.	1.6 kN
Peso prodotto	570 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)