

# Supporto sensore DASI-Q11-40-A-SR

Codice prodotto: 1548054

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	40
Progettazione	Per scanalatura a T
Per alesaggio	Diametro 40
Design	Guida di montaggio per sensori
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	62 g
Tipo di montaggio	Serrato nella scanalatura a T Tramite foro passante e vite Tramite tasselli scorrevoli
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale viti	Acciaio Galvanizzato