

Blocchetto di connessione DASI-Q11-20/25-A-SL

Codice prodotto: 1568436

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	20 25
Progettazione	Per scanalatura a T
Per alesaggio	Ø20 Ø25
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	4 g
Tipo di montaggio	Serrato nella scanalatura a T Tramite perno filettato Tramite filetto femmina
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale viti	Acciaio Galvanizzato