

Tester per sensori SM-TEST-1

Codice prodotto: 158481

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Intervallo di tensione d'esercizio DC	12 V...20 V
Tensione di alimentazione	Due batterie a blocco da 9 V
Indicazione di stato pronto	LED verde
Grado di protezione	IP20
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L