


# Kit assiale EAMM-A-D80-100A

Codice prodotto: 1589665

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                      | Valore                                    |
|-------------------------------------|---|
| Lunghezza nominale                  | 92 mm                                     |
| Posizione di montaggio              | Opzionale                                 |
| Velocità di rotazione max.          | 5500 1/min                                |
| Conformità PWIS                     | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura di stoccaggio           | -25 °C...60 °C                            |
| Umidità relativa dell'aria          | 0 - 95%                                   |
| Grado di protezione                 | IP40                                      |
| Temperatura ambiente                | -10 °C...60 °C                            |
| Momento di inerzia di massa         | 128 kgmm <sup>2</sup>                     |
| Coppia trasmissibile                | 60 Nm                                     |
| Peso prodotto                       | 2030 g                                    |
| Codice interfaccia, attuatore       | D80                                       |
| Codice interfaccia, ingresso motore | 100A                                      |
| Nota sui materiali                  | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |