

# Regolatore di portata unidirezionale GR-M3

Codice prodotto: 15899

**FESTO**



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di controllo di portata unidirezionale
Collegamento pneumatico, porta 1	M3
Collegamento pneumatico, porta 2	M3
Componente di regolazione	Vite zigrinata
Tipo di montaggio	Fissaggio pannello frontale Con foro passante Una delle due:
Portata nominale standard in direzione del flusso	29.5 l/min
Portata nominale standard in direzione inversa	26 l/min...27.5 l/min
Pressione di lavoro	0.3 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posizione di montaggio	Opzionale
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	2.5 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale vite di regolazione	Ottone