


Flangia motore EAMF-A-77A-140A

Codice prodotto: 1593636

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	1280 g
Codice interfaccia, ingresso motore	140A
Codice interfaccia, corpo della frizione	77A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)