

Serbatoio per aria compressa CRVZS-0.75

Codice prodotto: 160235

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Volume	0,75 l
Posizione di montaggio	Opzionale
Conforme allo standard	AD 2000
Pressione d'esercizio	-0.095 MPa...1.6 MPa -13.78 psi...232 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...16 bar
Approvazione	CRN Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Autorità che rilascia il certificato	TSSACRN0H17477.5C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:] Azoto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	-10 °C...100 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...100 °C
Coppia massima di serraggio per la filettatura di collegamento	23 Nm
Peso prodotto	736 g
Tipo di montaggio	Tramite morsetto di bloccaggio
Attacco pneumatico	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale serbatoio per aria compressa	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale morsetto di bloccaggio	Acciaio inossidabile fortemente legato