

Tubo in plastica PAN-V0-10X1,25-SW

Codice prodotto: 160552

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	12 mm
Diametro esterno per raccordo a innesto rapido	10 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	56 mm
Diametro interno	7.5 mm
Raggio minimo di curvatura	34 mm
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...0.3 MPa -13.775 psi...43.5 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...3 bar
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -13.775 psi...174 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...12 bar
Nota sulla pressione operativa	Olio minerale: max 0,3 MPa a max 90 °C Acqua: max 0,3 MPa a max 90 °C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Olio minerale Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Materiale test antincendio	UL94 V-0 (rivestimento)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C...90 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.088 kg/m
Attacco pneumatico	Per connettore a innesto diametro esterno 10 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	PA12-P PVC-P