


Modulo di derivazione PMBL-186-HP3-H

Codice prodotto: 1609073

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale DN	54
Serie	L
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Modulo di derivazione
Pressione d'esercizio	0 MPa...5 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...50 bar
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	In conformità con la Direttiva UE apparecchi a pressione secondo i regolamenti del Regno Unito per apparecchiature a pressione
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Collegamento pneumatico, porta 3	G1
Collegamento pneumatico, porta 4	G1
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto